




#### WSUWANE ZAGŁÓWKI

Zagłówki wsuwane można łatwo zamontować - szyny zagłówka wsuwają się w przestrzeń za oparciem, powiększając wysokość oparcia.




2,5R\*) | 2,5P | 2,5BF

WP | WBF

OTP | OTBF

DPL | DPP  
DBFL | DBFP




NO

NK

BL | BP

ZW

#### Przykładowe konfiguracje



BL-2,5P-BP


DPL-WP-NK-2,5R-BP

BL-2,5R-NK-WP-BP

BL-OTP-2,5R-NO-WP-BP



H = 82 (101)  
h<sub>s</sub> = 45



Meblomak Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej publikacji, w tym parametrów technicznych, wzornictwa, specyfikacji i wymiarów oferowanych mebli. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w tej publikacji informacje nie stanowią zapewnienia, o którym mowa w art. 556.1 § 1 ust. 2 oraz 556.1 § 2 Kodeksu Cywilnego, a ponadto nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wiążące uzgodnienie właściwości mebli następuje w umowie ich sprzedaży. Wszystkie wymiary zostały podane w cm. Prezentowane w publikacji kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli, a wymiary rzeczywiste elementów mebli mogą odbiegać o +/- 5 cm od wymiarów w niej podanych. Publikacja zawiera wzory mebli prawnie chronione. Produkcja, oferowanie do sprzedaży lub sprzedaż mebli o wyglądzie odpowiadającym wyglądowi mebli prezentowanych w publikacji może podlegać odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. 03-2018



Meblomak Sp. z o. o.  
ul. Szkutników 2, 84-230 Rumia  
tel. (+48) 58 771 34 70  
fax (+48) 58 671 69 76  
info@meblomak.pl

# DESIO

DLA TYCH  
KTÓRZY SZUKAJĄ  
CZEGOŚ WIĘCEJ...



## WIĘCEJ NIŻ KOMFORT





**POJEMNIKI NA POŚCIEL**

W elementach DPL / DPP, OTP zastosowane są pojemniki dostępne po uniesieniu siedziska.



**POJEMNIKI SZUFLADA**

W elementach 2,5P, WP zastosowane są pojemniki w formie szuflady, wysuwane za pomocą prowadnic.

**WYGODNA FUNKCJA SPANIA**

Zestawy narożne wykorzystują funkcję do leżenia typu „delfin”, z zastosowaniem sprężyn falistych oraz pianki HR. Wielkość powierzchni do leżenia zależy od konfiguracji zestawu (co najmniej 195x115 cm).



**NOWOCZESNY DESIGN**

Ozdobą modelu są oryginalne pikowania oraz chromowane nóżki

